

Neotherm Elvarmer 350 *Anvendes når ingen anden vandbåren varmekilde er til rådighed.*

Neotherm Elvarmer 350 anvendes som varmekilde for mindre arealer (op til 7 m², effekt 50 W/m²) eller som komfortvarmer (for arealer op til 12 m², effekt 29 W/m²).

Datablad Neotherm Elvarmer 350

Neotherm Elvarmer 350 findes i to versioner:

Neotherm Elvarmer 350 VE

Varenr. 466567.100

En komplet 350W elvarmer der anvendes når ingen anden vandbåren varmekilde er til rådighed.

Anvendes som varmekilde for mindre arealer (op til 7 m², effekt 50 W/m²) eller som komfortvarmer (for arealer op til 12 m², effekt 29 W/m²).

Neotherm Elvarmer 350 VE er udstyret med:

1. El-patron monteret i fordeler til 1 slange.
2. Termostat 5-45°C
3. Sikkerhedsventil
4. Cirkulationspumpe
5. Automatudlifter
6. Slangenippel
7. Påfyldningsventil
8. 3/4" Eurokonus tilslutningsnipler (omløbersæt bestilles separat)

Neotherm Elvarmer 350 VG

Varenr. 466567.200

Anvendes når man også har gulvvarme i andre rum.

Kobles til gulvvarmefordeleren og anvendes som komfortvarmer når den ordinære varmekilde er slukket.

For arealer op til 12 m².

Neotherm Elvarmer 350 VG er udstyret med:

1. El-patron monteret i fordeler til 1 slange.
2. Termostat 5-45°C
3. Cirkulationspumpe
5. Kontraventil
6. 3/4" Eurokonus tilslutningsnipler (omløbersæt bestilles separat)

Anvendelsesområde

Vandbårne varmekilder lukkes normalt ned når udetemperaturen gør at opvarmning ikke behøves.


Dette påvirker også gulvvarmen og gulvene bliver ikke tempererede.

Neotherm Elvarmer 350 tager over og varmer gulvet når det ordinære varmesystem er slukket.


Mål

	350 VE	350 VG
Højde	250 mm	230 mm
Bredde	250 mm	225 mm
Dybde	90 mm	90 mm



Neotherm Elvarmer 350 VE



Neotherm Elvarmer 350 VG



Installations eks. Type 350 VG



Datablad Neotherm Elvarmer 350

Omløbersæt (bestilles separat)

3/4" PEX 8x1 MM (2 slanger)	339550.518
3/4" PEX 8x1 MM (4 slanger)	339550.528
3/4" PEX 8x1 MM (6 slanger)	339550.538
3/4" PEX 8x1 MM (4 slanger)	339550.528
3/4" PEX 8x1 MM (6 slanger)	339550.538
3/4" PEX 12x2,0 MM	466562.012
3/4" PEX/ALU 16x2,0 MM	466562.016
3/4" PEX/ALU 20x2,0 MM	466562.020

Termostat (MTU2-1999)

Driftsspænding	230VAC, 50/60Hz
Forbrug	6VA
Maks. sikring	16A
Maks. belastning	16A - 3600W
Udgangsrelæ - sluttende kontakt	SPST-NO
Hysterese	0,4° C
Omgivelsestemperatur	0/+ 50° C
Skalområde	+5/+ 45° C
Føleren brydes ved	- 20° C
Beskyttelsesklasse	IP 20
Mål	84 x 84 x 28 mm

Termostaten er vedligeholdelsesfri

Elpatron

Driftsspænding	230V AC, 50/60Hz
Effekt	350 W

Regulering

Regulering af begge versioner af elvarmeren sker via en termostat med ekstern føler som er monteret i Elpatronen. I vådrum skal termostaten monteres således at den ikke udsættes for vand, f. eks i et skab.

Tilslutning og påfyldning

1. Montér Neotherm Elvarmer 350 på væggen og tilslut gulvvarmeslangen (slangerne). Bør ikke monteres på vægge mod soverum.
2. Åbn ventilen med unbrachonøgle 6 mm
3. Fyld vand på varmeren
4. Udluft systemet
5. Kontroller at gulvvarmesystemet er fyldt med vand
6. Tænd for Elpatronen
7. Sikkerhedsventilens overløb skal føres til afløb.

Elektrisk tilslutning


Tilslutning af termostat skal udføres af aut. installatør. Beskyttelsesjord skal altid tilsluttes. Eltilslutning af termostaten kan gøres før eller efter at varmeren er vandfyldt. Tænd ikke for varmeren, hvis den ikke er vandfyldt.

Hvis termostaten tilsluttes inden påfyldningen, skal drejeknappen drejes helt venstre om til lukket stilling.

OBS!

Neotherm Elvarmer 350 samt termostat må ikke monteres på væg i vådrum, men skal monteres i et skab for at undgå at udstyret udsættes for vand.

Elektrisk tilslutning



Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk